

Garant**Držać za glodače glave, HSK-A 100 A = 100, Ø trna d1: 40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	306678 40
GTIN	4045197290441
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Stezni Ø 40 s 4 navojne rupe za prihvat glodačkih glava prema DIN 2079.
- S otvorom za Balluff/RFID čip.
- Povećana dosjedna ploha bunta.
- HSK dosjedne površine obrađene.

Upotreba:

Za stezanje nasadnih glodala i glodačkih glava.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, specijalni ključ br. 309840.

Tehnički opis

Duljina klina glodalice L ₄	27 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	40
Ø trna d ₁	40 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	40
Vanjski Ø D	89 mm

Stezni $\varnothing D_1$	40 mm
Prihvat	HSK-A 100 A = 100
Norma prihvata	DIN 69882-3
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

Pribor

Pritezni vijak za glodaču glavu za trn \varnothing 40 mm	309860 40
Nasadni ključ za HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 40	309890 40
HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 40	309880 40
Specijalni ključ za trn \varnothing 40 mm	309840 40