

**Garant****Držać za glodače glave, HSK-A 100 A = 160, Ø trna d1: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	306690 32
GTIN	4045197290496
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Stezni Ø 40 s 4 navojne rupe za prihvat glodačkih glava prema DIN 2079.
- S otvorom za Balluff/RFID čip.
- Povećana dosjedna ploha bunta.
- HSK dosjedne površine obrađene.

**Upotreba:**

Za stezanje nasadnih glodala i glodačkih glava.

**Dio isporuke:**

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, specijalni ključ br. 309840.

**Tehnički opis**

Ø trna d <sub>1</sub>	32 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	32
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	32
Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>	24 mm
Vanjski Ø D	78 mm

Stezni $\varnothing D_1$	32 mm
Prihvat	HSK-A 100 A = 160
Norma prihvata	DIN 69882-3
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 6 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

## Pribor

Nasadni ključ za HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 32	309890 32
HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 32	309880 32
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn $\varnothing$ 32 mm	309860 32
Specijalni ključ za trn $\varnothing$ 32 mm	309840 32