

**Garant****Držać za glodače glave, HSK-A 100 A = 100, Ø trna d1: 50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	306678 50
GTIN	4045197290458
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Stezni Ø 40 s 4 navojne rupe za prihvat glodačkih glava prema DIN 2079.
- S otvorom za Balluff/RFID čip.
- Povećana dosjedna ploha bunta.
- HSK dosjedne površine obrađene.

**Upotreba:**

Za stezanje nasadnih glodala i glodačkih glava.

**Dio isporuke:**

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, specijalni ključ br. 309840.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	50 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	50
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	50
Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>	30 mm
Vanjski Ø D	120 mm

Stezni $\varnothing D_1$	50 mm
Prihvat	HSK-A 100 A = 100
Norma prihvata	DIN 69882-3
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 6 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

---

## Pribor

Nasadni ključ za HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 50	309890 50
HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 50	309880 50
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn $\varnothing$ 50 mm	309860 50