

FAHRION®
FAHREYOND PROGRESS
OZ stezna čahura za ureznike, 2 # 25 mm, nazivni stezni Ø d: 14mm

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 309550 14 |
| GTIN | 2050001704597 |
| Razred artikla | 39Y |

Opis
Izvedba:

Čelik za opruge, prokaljen i brušen. Provrt (poveći raspon stezanja u odnosu na DIN stezne čahure) povećava silu stezanja. Veći broj proreza u odnosu na DIN stezne čahure, što omogućuje veću dubinu ulijeganja u steznu glavu za čahure. Za spiralno svrdlo za stezanje preko faza svrdla.

Područje stezanja = nazivna mjera do minus 0,5 mm. Sa 5 do 6 proreza sa svake strane.

Prednost:

- **Bolja koncentričnost = aksijalno pozicioniranje pomoću konusa; nema zračnosti.**
- **Visoka snaga stezanja = zbog veće nosive površine.**
- **Veća krutost sustava = podobno za glodanje velikom brzinom.**
- **Dulji vijek trajanja alata.**

Tehnički opis

| | |
|-------------------------|-----------|
| Nazivni stezni Ø d | 14 mm |
| za glavu | 2 - 25 mm |
| Atribut imena proizvoda | 2 # 25 mm |
| Standard | ISO 10897 |
| Tip | 462 E |
| Vanjski Ø D | 35,05 mm |

| | |
|-----------------|-----------------|
| Ukupna duljina | 52 mm |
| Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |