

Garant**Držać za glodače glave, HSK-A 100 A = 160, Ø trna d1: 40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	306690 40
GTIN	4045197290502
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Stezni Ø 40 s 4 navojne rupe za prihvat glodačkih glava prema DIN 2079.
- S otvorom za Balluff/RFID čip.
- Povećana dosjedna ploha bunta.
- HSK dosjedne površine obrađene.

Upotreba:

Za stezanje nasadnih glodala i glodačkih glava.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, specijalni ključ br. 309840.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Duljina klina glodalice L ₄	27 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	40
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	40
Ø trna d ₁	40 mm
Vanjski Ø D	89 mm

Stezni $\varnothing D_1$	40 mm
Prihvat	HSK-A 100 A = 160
Norma prihvata	DIN 69882-3
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

Pribor

HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 40	309880 40
Specijalni ključ za trn \varnothing 40 mm	309840 40
Nasadni ključ za HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 40	309890 40
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn \varnothing 40 mm	309860 40