


**FAHRION®**  
FAHRENDEN PROGRESS
**OZ stezna čahura za ureznike, 4 # 32 mm, nazivni stezni Ø d: 10mm**

**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 309560 10     |
| GTIN           | 2050001704719 |
| Razred artikla | 39Y           |

**Opis**
**Izvedba:**

Čelik za opruge, prokaljen i brušen. Provrt (poveći raspon stezanja u odnosu na DIN stezne čahure) povećava silu stezanja. Veći broj proreza u odnosu na DIN stezne čahure, što omogućuje veću dubinu ulijeganja u steznu glavu za čahure. Za spiralno svrdlo za stezanje preko faza svrdla.

**Područje stezanja = nazivna mjera do minus 0,5 mm.** Sa 5 do 6 proreza sa svake strane.

**Prednost:**

- **Bolja koncentričnost = aksijalno pozicioniranje pomoću konusa; nema zračnosti.**
- **Visoka snaga stezanja = zbog veće nosive površine.**
- **Veća krutost sustava = podobno za glodanje velikom brzinom.**
- **Dulji vijek trajanja alata.**

**Tehnički opis**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Nazivni stezni Ø d      | 10 mm     |
| za glavu                | 4 - 32 mm |
| Atribut imena proizvoda | 4 # 32 mm |
| Standard                | ISO 10897 |
| Tip                     | 467 E     |
| Vanjski Ø D             | 43,7 mm   |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Ukupna duljina  | 60 mm           |
| Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |