

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PROTECTUM**Garnitura OZ steznih čahura tip 462 E 15-dijelna za glavu 5–25 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309562
GTIN	2050001699404
Razred artikla	39Z

**Opis****Izvedba:**

Čelik za opruge, prokaljen i brušen. Provrt (poveći raspon stezanja u odnosu na DIN stezne čahure) povećava silu stezanja. Veći broj proreza u odnosu na DIN stezne čahure, što omogućuje veću dubinu ulijeganja u steznu glavu za čahure. Za spiralno svrdlo za stezanje preko faza svrdla.

**Područje stezanja = nazivna mjera do minus 0,5 mm.** Sa 5 do 6 proreza sa svake strane.

**Prednost:**

- **Bolja koncentričnost = aksijalno pozicioniranje pomoću konusa; nema zračnosti.**
- **Visoka snaga stezanja = zbog veće nosive površine.**
- **Veća krutost sustava = podobno za glodanje velikom brzinom.**
- **Dulji vijek trajanja alata.**

**Dio isporuke:**

OZ stezna čahura (br. 309550) Ø 5–16 mm (s povećanjem promjera od 1 mm) i Ø 18, 20 te 25 mm, uključujući drvenu kutiju.

**Tehnički opis**

Standard	ISO 10897
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta

