

FAHRION®
FAHRENDEN PROGRESS
OZ stezna čahura za ureznike, 4 # 32 mm, nazivni stezni Ø d: 14mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	309560 14
GTIN	2050001704733
Razred artikla	39Y

Opis
Izvedba:

Čelik za opruge, prokaljen i brušen. Provrt (poveći raspon stezanja u odnosu na DIN stezne čahure) povećava silu stezanja. Veći broj proreza u odnosu na DIN stezne čahure, što omogućuje veću dubinu ulijeganja u steznu glavu za čahure. Za spiralno svrdlo za stezanje preko faza svrdla.

Područje stezanja = nazivna mjera do minus 0,5 mm. Sa 5 do 6 proreza sa svake strane.

Prednost:

- **Bolja koncentričnost = aksijalno pozicioniranje pomoću konusa; nema zračnosti.**
- **Visoka snaga stezanja = zbog veće nosive površine.**
- **Veća krutost sustava = podobno za glodanje velikom brzinom.**
- **Dulji vijek trajanja alata.**

Tehnički opis

Nazivni stezni Ø d	14 mm
za glavu	4 - 32 mm
Atribut imena proizvoda	4 # 32 mm
Standard	ISO 10897
Tip	467 E
Vanjski Ø D	43,7 mm

Ukupna duljina	60 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta