

**Garant****ER stezna matica High Speed, za ER: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309610 40
GTIN	4045197292100
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

Navoj i konus su brušeni u jednom stezanju za visoku koncentričnost.

Matica ima prevlaku za: manji faktor trenja i **povećanu silu stezanja** te veliku otpornost na trošenje i koroziju. **S utorima.**

**Odgovara:**

Sve standardne ER stezne glave.

**Dodatni pribor:**

ER stezna čahura, art. 309680 – 309740.

Viljuškasti ključ (za vel. 16), art. 613300 vel. 25.

**Napomena:**

Glava i stezna matica su odvojeno izbalansirane!

**Tehnički opis**

za ER	40 mm
Navoji	M50X1,5
Ukupna duljina	26 mm

maksimalni stezni moment	240 Nm
Vanjski Ø D	63 mm
Standard	DIN 6499 D
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Vrsta proizvoda	Stezna matica

---

## Pribor

ER stezni ključmatica od 1/2 cola za ER steznu glavu 40	309700 40
ER stezni ključ za ER steznu glavu 40	309680 40