


Garant**ER stezna matica s kliznim ležajevima, za ER: 16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309612 16
GTIN	4045197645678
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Navoj i konus su brušeni u jednom stezanju za visoku koncentričnost.

S kliznim ležajevima, manji faktor trenja i povećana sila stezanja. **Mit Sechskant SW 25.**

Odgovara:

Sve standardne ER stezne glave.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura, art. 309680 – 309740.

Viljuškasti ključ (za vel. 16), art. 613300 vel. 25.

Napomena:

Glava i stezna matica su odvojeno izbalansirane!

Tehnički opis

maksimalni stezni moment	80 Nm
za ER	16 mm
Navoji	M22×1,5
Ukupna duljina	18 mm

Vanjski Ø D	32 mm
Standard	DIN 6499 D
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Stezna matica