



## Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna, kaljene, za tip glave: 125mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	314000 125
GTIN	4019208034096
Razred artikla	33R

### Opis

#### Upotreba:

Za prihvat kaljenih reverzibilnih ili mekih nasadnih čeljusti.

#### Odgovara:

Tročeljusna stezna glava za tokarenje br. 310505; 310655; 310705.

#### Napomena:

- Načelno se mogu čeljusti u glavi izmjeniti dokle god vodilica u tijelu nije istrošena.
- Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti brusiti zbog aksijalnih i radijalnih odstupanja.

### Tehnički opis

Duljina D (L)	55 mm
za tip glave	125 mm
Širina utora D +0,01	12,68 mm
Širina kraka B <sub>1</sub> -0,05	7,94 mm
Navoji	M8
odgovaraju kodu boja	Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Čeljust glave u obliku plosnate spirale

