


**Garnitura mekih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 140mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	314600 140
GTIN	4019208034386
Razred artikla	33R

Opis**Materijal:**

16 MnCr5

Odgovara:

Tročeljusna stezna glava za tokarenje br. 310505; 310655; 310705.

Napomena:

- Načelno se mogu čeljusti u glavi izmjeniti dokle god vodilica u tijelu nije istrošena.
- Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti brusiti zbog aksijalnih i radijalnih odstupanja.

Tehnički opis

za tip glave	140 mm
Duljina D (L)	61 mm
Širina B	18 mm
Visina H	41,5 mm
odgovaraju kodu boja	Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Čeljust glave u obliku plosnate spirale

