



4-dijelna garnitura nasadnih čeljusti, mehaničkih, za tip glave: 100 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	314500 100
GTIN	4019208034591
Razred artikla	36R

Opis

Izvedba:

Fino glodana dosjedna površina, nepolirana.

Upotreba:

Za montiranje na kaljene na kaljene osnovne čeljusti.

Materijal:

16 MnCr5

Odgovara :

Četveročeljuste stezne glave br. 312000; 312500; 312700.

Napomena:

- **Načelno se mogu čeljusti u glavi izmjeniti dokle god vodilica u tijelu nije istrošena.**
- **Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti brusiti zbog aksijalnih i radijalnih odstupanja.**

Nasadne čeljusti od aluminija, na upit.

odgovaraju kodu boja: Röhmska stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti

Duljina D (L): 53 mm

Visina H: 30 mm

Širina utora D: 7,96 mm

Razmak između provrta b: 24 mm

Duljina kraka A: 9,49 mm

Tehnički opis

Širina utora D	7,96 mm
Razmak između provrta b	24 mm
Visina H	30 mm

za tip glave	100 mm
Duljina kraka A	9,49 mm
Duljina D (L)	53 mm
odgovaraju kodu boja	Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Čeljust glave u obliku plosnate spirale