



Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna, kaljene, za tip glave: 350mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	314000 350
GTIN	4019208034157
Razred artikla	33R

Opis

Upotreba:

Za prihvat kaljenih reverzibilnih ili mekih nasadnih čeljusti.

Odgovara:

Tročeljusna stezna glava za tokarenje br. 310505; 310655; 310705.

Napomena:

- Načelno se mogu čeljusti u glavi izmjeniti dokle god vodilica u tijelu nije istrošena.
- Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti brusiti zbog aksijalnih i radijalnih odstupanja.

Tehnički opis

prikladno i za tip glave	400 mm
za tip glave	350 mm
Duljina D (L)	127 mm
Širina utora D +0,01	19,03 mm
Širina kraka B ₁ -0,05	12,7 mm
Navoji	M16
odgovaraju kodu boja	Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Čeljust glave u obliku plosnate spirale

