

**Garant****Hidraulička stezna glava kratka, tanka, HSK-A 63, Stezni Ø D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307512 20
GTIN	4045197506405
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- **Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.**
- **S rupom za RFID/Baluff čip.**

**Upotreba:**

- **Velik volumen odrezivanja (ali nije za ekstremno teške obrade).**
- **Za bušenje, razvrtanje i glodanje.**

**Dodatni pribor:**

Redukcijske čahure br. 302135 – 302187, cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, cilindrični čistač br. 343720.

**Napomena:**

Dimenzija A = 200 mm dostupna na upit!

**Tehnički opis**

odgovarajući redukcijska čahura	302155; 302160; 302165; 302150
Ø D <sub>2</sub>	42 mm
Navoj M	M16×1
Stezni Ø D <sub>1</sub>	20 mm
L <sub>3</sub>	48 mm
Duljina izboja A-dimenzija	90 mm

Vanjski Ø D	50 mm
Putanja V	10 mm
Prihvat	HSK-A 63
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	DIN 69882-7
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

## Pribor

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 3 mm	302160 3
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 12 mm	302160 12
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 4 mm	302155 4
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 8 mm	302155 8
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 3 mm	302155 3
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 5 mm	302160 5
Cilindrični čistačplastika Pin Ø 20 mm	343720 20
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 6 mm	302160 6

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 14 mm	302155 14
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 12 mm	302155 12
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 10 mm	302160 10
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 8 mm	302160 8
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 5 mm	302155 5
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 16 mm	302160 16
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 10 mm	302155 10
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 16 mm	302155 16
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 4 mm	302160 4
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 14 mm	302160 14
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 6 mm	302155 6