

**Garnitura mekih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 80mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	314600 80
GTIN	4019208034355
Razred artikla	33R

**Opis****Materijal:**

16 MnCr5

**Odgovara:**

Tročeljusna stezna glava za tokarenje br. 310505; 310655; 310705.

**Napomena:**

- Načelno se mogu čeljusti u glavi izmjeniti dokle god vodilica u tijelu nije istrošena.
- Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti brusiti zbog aksijalnih i radijalnih odstupanja.

**Tehnički opis**

Duljina D (L)	37 mm
Širina B	12 mm
za tip glave	80 mm
Visina H	26 mm
odgovaraju kodu boja	Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Čeljust glave u obliku plosnate spirale

