

**Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 350mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	314400 350
GTIN	4019208034577
Razred artikla	33R

**Opis****Izvedba:**

**Fino glodana** dosjedna površina, **nepolirana**.

**Upotreba:**

Za montiranje na kaljene osnovne čeljusti.

**Materijal:**

16 MnCr5

**Odgovara:**

**Tročeljusna stezna glava za tokarenje br. 310505; 310655; 310705.**

**Napomena:**

- **Načelno se mogu čeljusti u glavi izmjeniti dokle god vodilica u tijelu nije istrošena.**
- **Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti brusiti zbog aksijalnih i radijalnih odstupanja.**

**Tehnički opis**

prikladno i za tip glave	400 mm
za tip glave	350 mm
Duljina D (L)	137 mm
Visina H	63 mm
Duljina kraka A	19,02 mm
Razmak između provrta b	76,2 mm
Širina utora D	12,72 mm

odgovaraju kodu boja	Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Čeljust glave u obliku plosnate spirale