



Hidraulička stezna glava kratka, tanka, HSK-A 63, Stezni \varnothing D1: 32mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	307508 32
GTIN	2050001653345
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

- Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.
- S rupom za RFID/Baluff čip.

Upotreba:

- Velik volumen odrezivanja (ali nije za ekstremno teške obrade).
- Za bušenje, razvrtnje i glodanje.

Dodatni pribor:

Redukcijske čahure br. 302135 – 302187, cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, cilindrični čistač br. 343720.

WTE granični vijci za izravno stezanje odn. pri uporabi redukcijskih tuljaca dostupni na upit.

Napomena:

Dimenzija A = 200 mm dostupna na upit!

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	125 mm
Stezni \varnothing D ₁	32 mm
odgovarajući redukcijska čahura	302175; 302180; 302177; 302187
\varnothing D ₂	63 mm
L ₂	63 mm
L ₃	60 mm

Navoj M	M16×1
Vanjski Ø D	59 mm
Putanja V	10 mm
Prihvat	HSK-A 63
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	DIN 69882-7
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

Pribor

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 20 mm	302175 20
Cilindrični čistačplastika Pin Ø 32 mm	343720 32
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 10 mm	302175 10
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 16 mm	302175 16
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 25 mm	302175 25
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 12 mm	302175 12
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 8 mm	302175 8
	302175 6

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 6 mm

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 14 mm

302175 14

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 18 mm

302175 18