



ER matica CENTRO P standardna, tip CP za ER: 11M



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	309655 11M
GTIN	2050001704832
Razred artikla	34F

Opis

Izvedba:

S trapeznim navojem za visoke sile stezanja. Posebno duga dvostruko vođenje za točno centriranje ER stezne matice. ER stezna matica

ER matice s prevlakom za smanjenje **trenja**.

Mini = sve veličine s „**M**“, posebno uska izvedba.

Mini usko = sve veličine s „**MS**“, izuzetno tanka izvedba.

Konično = sve veličine s „**C**“.

standard= sve druge veličine.

ER stezna matica CP, nije prikladna za brtvene ploče HP.

Odgovara:

FAHRION stezna glava za ER čahure CENTRO P i FAHRION stezna glava za ER čahure HDC.

Dodatni pribor:

Brtvene pločice br. 309666 – 309668, precizne HP stezne čahure br. 308878 - 308992 , stezni ključevi br. 309754 – 309756, HP stezna čahura br. 309365 – 309379.

Napomena:

Sustav FAHRION ER matice tip CP i brtvene pločice HP nisu prilagođeni drugim sustavima!

FAHRION ER matica CENTRO P HDC nije prikladna za standardnu steznu glavu za ER čahure CENTRO P.

Može se pritegnuti samo nazivnu veličinu (nema među dimenzija!)

Stezni raspon: 1 - 7 mm

Ukupna duljina: 16,2 mm

Vanjski Ø D: 16 mm

maksimalni stezni moment: 10 Nm
Navoji: Tr14×0,75

Tehnički opis

Stezni raspon	1 - 7 mm
Ukupna duljina	16,2 mm
maksimalni stezni moment	10 Nm
Vanjski Ø D	16 mm
Seriya	Centro P
Navoji	Tr14×0,75
Vrsta proizvoda	Stezna matica

Pribor

CP ključ s kugličnim ležajem tip 11M	309754 11M
CP ključ s kugličnim ležajem za momentni ključ tip 11M	309756 11M