



Hidraulička stezna glava kratka, tanka, HSK-A 100, Stezni Ø D1: 10mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	307525 10
GTIN	2050001653505
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

- Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.
- S rupom za RFID/Baluff čip.

Upotreba:

- Velik volumen odrezivanja (ali nije za ekstremno teške obrade).
- Za bušenje, razvrtanje i glodanje.

Dodatni pribor:

Redukcijske čahure br. 302135 – 302187, cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, cilindrični čistač br. 343720.

WTE granični vijci za izravno stezanje odn. pri uporabi redukcijskih tuljaca dostupni na upit.

Napomena:

Dimenzija A = 200 mm dostupna na upit!

Tehnički opis

Ø D ₂	30 mm
Stezni Ø D ₁	10 mm
Navoj M	M8×1
Duljina izboja A-dimenzija	90 mm

L ₃	32 mm
Vanjski Ø D	50 mm
Putanja V	10 mm
Prihvat	HSK-A 100
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	DIN 69882-7
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

Pribor

Cilindrični čistačplastika Pin Ø 10 mm

343720 10