

FAHRION®
FAHRION® PRESSION
Brtni prsten HP za ER stezne matice CENTRO P, DI32, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 4mm

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 309668 4 |
| GTIN | 2050001705211 |
| Razred artikla | 34F |

Opis
Izvedba:

Mini = sve veličine s „M”, posebno uska izvedba.

Mini usko = sve veličine s „MS”, izuzetno tanka izvedba.

Konično = sve veličine s „C”.

standard = sve druge veličine.

Brtni prsteni do 80 bara.
0,5 mm premoščivanje steznog Ø (+ 0,4 / – 0,1).

Odgovara:

ER stezne matice CP br. 309665 vel. 32 DI.

Napomena:

Sustav FAHRION ER matice tip CP i brtvene pločice HP nisu prilagođeni drugim sustavima!

FAHRION ER matica CENTRO P HDC nije prikladna za standardnu steznu glavu za ER čahure CENTRO P.

- **Brtni prsten 0,5 mm, deblje na upit.**
- **Brtni prsten DI40 na upit.**

Nije kompatibilno s drugim sustavima brtvenih prstena!

Tehnički opis

| | |
|----------|------|
| Stezni Ø | 4 mm |
|----------|------|

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Seriya | Centro P |
| za tip | D132 |
| Vanjski Ø D | 26,2 mm |
| Visina L | 2 mm |
| Vrsta proizvoda | Pribor glave za stezna kliješta |