

FAHRION®
FAHREYONDI PISECSOM
ER matica CENTRO P standardna, tip CP za ER: 16C

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	309655 16C
GTIN	2050001704849
Razred artikla	34F

Opis
Izvedba:

S trapeznim navojem za visoke sile stezanja. Posebno duga dvostruko vođenje za točno centriranje ER stezne matice. ER stezna matica

ER matice s prevlakom za smanjenje **trenja**.

Mini = sve veličine s „M”, posebno uska izvedba.

Mini usko = sve veličine s „MS”, izuzetno tanka izvedba.

Konično = sve veličine s „C”.

standard= sve druge veličine.

ER stezna matica CP, nije prikladna za brtvene ploče HP.

Odgovara:

FAHRION stezna glava za ER čahure CENTRO P i FAHRION stezna glava za ER čahure HDC.

Dodatni pribor:

Brtvene pločice br. 309666 – 309668, precizne HP stezne čahure br. 308878 - 308992 , stezni ključevi br. 309754 – 309756, HP stezna čahura br. 309365 – 309379.

Napomena:

Sustav FAHRION ER matice tip CP i brtvene pločice HP nisu prilagođeni drugim sustavima!

FAHRION ER matica CENTRO P HDC nije prikladna za standardnu steznu glavu za ER čahure CENTRO P.

Može se pritegnuti samo nazivnu veličinu (nema među dimenzija!)

Stezni raspon: 1 - 10 mm

Ukupna duljina: 23,2 mm

Vanjski Ø D: 24 mm
maksimalni stezni moment: 55 Nm
Navoji: Tr21×1,5

Tehnički opis

maksimalni stezni moment	55 Nm
Stezni raspon	1 - 10 mm
Ukupna duljina	23,2 mm
Vanjski Ø D	24 mm
Serija	Centro P
Navoji	Tr21×1,5
Vrsta proizvoda	Stezna matica

Pribor

CP ključ s kugličnim ležajem za momentni ključ tip 16C	309756 16C
CP ključ s kugličnim ležajem tip 16C	309754 16C