

Garant**ER mini stezna matica, za ER: 20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309650 20
GTIN	4045197292131
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Male vanjske dimenzije, kaljeno i brušeno sa svih strana.

· **Kaljeno i brušeno sa svih strana.**

Odgovara:

Stezna glava za ER čahuru mini br. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Tehnički opis

Navoji	M24×1
maksimalni stezni moment	40 Nm
Ukupna duljina	19,5 mm
za ER	20 mm
Vanjski Ø D	28 mm
Standard	DIN 6499
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹

Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Stezna matica