

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION
**Brtni prsten HP za ER stezne matice CENTRO P, DI16, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 10mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309666 10
GTIN	2050001705037
Razred artikla	34F

**Opis**
**Izvedba:**
**Mini** = sve veličine s „M”, posebno uska izvedba.

**Mini usko** = sve veličine s „MS”, izuzetno tanka izvedba.

**Konično** = sve veličine s „C”.

**standard** = sve druge veličine.

**Brtni prsteni** do 80 bara. <br>0,5 mm premošćivanje steznog Ø (+ 0,4 / – 0,1).

**Napomena:**
**Sustav FAHRION ER matice tip CP i brtvene pločice HP nisu prilagođeni drugim sustavima!**

FAHRION ER matica CENTRO P HDC nije prikladna za standardnu steznu glavu za ER čahure CENTRO P.

- **Brtni prsteni 0,5 mm, veće dimenzije na upit.**
- **Brtni prsteni DI40 na upit.**

**Nije kompatibilno s drugim sustavima brtvenih prstena!**
**Tehnički opis**

Stezni Ø	10 mm
Serijski	Centro P
za tip	DI16

Vanjski Ø D	12,6 mm
Visina L	2 mm
Vrsta proizvoda	Pribor glave za stezna kliješta