


**ER matica CENTRO P standardna, tip CP za ER: 25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309655 25
GTIN	2050001704863
Razred artikla	34F

**Opis****Izvedba:**

**Mini** = sve veličine s „M”, posebno uska izvedba.

**Mini usko** = sve veličine s „MS”, izuzetno tanka izvedba.

**Konično** = sve veličine s „C”.

**standard** = sve druge veličine.

S trapeznim navojem za visoke sile stezanja. Posebno duga dvostruko vođenje za točno centriranje ER stezne matice. ER stezna matica

ER matice s prevlakom za smanjenje **trenja**.

ER stezna matica CP, **nije prikladna za brtvene ploče HP**.

**Odgovara:**

FAHRION stezna glava za ER čahure CENTRO P i FAHRION stezna glava za ER čahure HDC.

**Dodatni pribor:**

Brtvene pločice br. 309666 – 309668, precizne HP stezne čahure br. 308878 - 308992 , stezni ključevi br. 309754 – 309756, HP stezna čahura br. 309365 – 309379.

**Napomena:**

**Sustav FAHRION ER matice tip CP i brtvene pločice HP nisu prilagođeni drugim sustavima!**

FAHRION ER matica CENTRO P HDC nije prikladna za standardnu steznu glavu za ER čahure CENTRO P.

Može se pritegnuti samo nazivnu veličinu (nema među dimenzija!)

## Tehnički opis

Stezni raspon	2 - 16 mm
Ukupna duljina	25,6 mm
maksimalni stezni moment	90 Nm
Vanjski Ø D	40 mm
Seriya	Centro P
Navoji	Tr32×1,5
Vrsta proizvoda	Stezna matica

## Pribor

CP ključ s kugličnim ležajem za momentni ključ tip 25	309756 25
CP ključ s kugličnim ležajem tip 25	309754 25