


Garant**ER mini stezna matica s brtvenim prstenima, za ER: 16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309652 16
GTIN	4045197645715
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Male vanjske dimenzije, kaljeno i brušeno sa svih strana.

· **Kaljeno i brušeno sa svih strana.**

Odgovara :

Stezna glava za ER čahuru mini br. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Strategija rezanja: HSC

Ukupna duljina: 22,5 mm

Vanjski Ø D: 22 mm

Navoji: M19×1

maksimalni stezni moment: 35 Nm

Tehnički opis

Ukupna duljina	22,5 mm
maksimalni stezni moment	35 Nm
Navoji	M19×1
za ER	16 mm
Vanjski Ø D	22 mm

Standard	DIN 6499
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Stezna matica