

FAHRION®
PRAZISION
CP brtveni prsten, DI25, Stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 3 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	309667 3
GTIN	2050001705051
Razred artikla	34F

Opis
Izvedba:

Vulkanizirane brtvene pločice do 80 bara.
 0,5 mm stezno premošćivanje Ø (+ 0,4 / - 0,1).

Odgovara :

ER stezne matice CP br. 309665 vel. 25 DI.

Napomena:
Nije kompatibilno s drugim sustavima brtvenih prstena!

Sustav FAHRION ER stezne matice tip CP i brtveni prsteni HP nisu prilagođeni drugim sustavima!

- **Brtvene ploče 0,5 mm i deblje na upit.**
- **Brtvene ploče za br. 309665 DI40 dostupne na upit.**

Vanjski Ø D: 20,2 mm

Visina L: 2 mm

Tehnički opis

Stezni Ø	3 mm
Serija	Centro P
za tip	DI25
Vanjski Ø D	20,2 mm

Visina L

2 mm