


FAHRION®
FAHRION® PRESSION
ER matica CENTRO P standardna, tip CP za ER: 40

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	309655 40
GTIN	2050001736703
Razred artikla	34F

Opis
Izvedba:

S trapeznim navojem za visoke sile stezanja. Posebno duga dvostruko vođenje za točno centriranje ER stezne matice. ER stezna matica

ER matice s prevlakom za smanjenje **trenja**.

Mini = sve veličine s „**M**“, posebno uska izvedba.

Mini usko = sve veličine s „**MS**“, izuzetno tanka izvedba.

Konično = sve veličine s „**C**“.

standard= sve druge veličine.

ER stezna matica CP, nije prikladna za brtvene ploče HP.

Odgovara:

FAHRION stezna glava za ER čahure CENTRO P i FAHRION stezna glava za ER čahure HDC.

Dodatni pribor:

Brtvene pločice br. 309666 – 309668, precizne HP stezne čahure br. 308878 - 308992 , stezni ključevi br. 309754 – 309756, HP stezna čahura br. 309365 – 309379.

Napomena:

Sustav FAHRION ER matice tip CP i brtvene pločice HP nisu prilagođeni drugim sustavima!

FAHRION ER matica CENTRO P HDC nije prikladna za standardnu steznu glavu za ER čahure CENTRO P.

Može se pritegnuti samo nazivnu veličinu (nema među dimenzija!)

Stezni raspon: 3 - 26 mm

Ukupna duljina: 31,5 mm
Vanjski Ø D: 63 mm
maksimalni stezni moment: 200 Nm
Navoji: Tr50×1,5

Tehnički opis

Ukupna duljina	31,5 mm
Stezni raspon	3 - 26 mm
maksimalni stezni moment	200 Nm
Vanjski Ø D	63 mm
Seriya	Centro P
Navoji	Tr50×1,5
Vrsta proizvoda	Stezna matica