


Garant**ER mini stezna matica s brtvenim prstenima, za ER: 25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309652 25
GTIN	4045197645739
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Male vanjske dimenzije, kaljeno i brušeno sa svih strana.

· **Kaljeno i brušeno sa svih strana.**

Odgovara :

Stezna glava za ER čahuru mini br. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Strategija rezanja: HSC

Ukupna duljina: 25 mm

Vanjski Ø D: 35 mm

Navoji: M30×1

maksimalni stezni moment: 45 Nm

Tehnički opis

Navoji	M30×1
maksimalni stezni moment	45 Nm
Ukupna duljina	25 mm
za ER	25 mm
Vanjski Ø D	35 mm

Standard	DIN 6499
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Stezna matica