

**FAHRION®**  
PRAZISION
**CP brtveni prsten, DI25, Stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 16 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309667 16
GTIN	2050001705181
Razred artikla	34F

**Opis**
**Izvedba:**

Vulkanizirane brtvene pločice do 80 bara.  
 0,5 mm stezno premošćivanje Ø (+ 0,4 / - 0,1).

**Odgovara :**

ER stezne matice CP br. 309665 vel. 25 DI.

**Napomena:**
**Nije kompatibilno s drugim sustavima brtvenih prstena!**

<B>Sustav FAHRION</B> ER stezne matice tip CP i brtveni prsteni HP <B>nisu prilagođeni drugim sustavima!</B>

- **Brtvene ploče 0,5 mm i deblje na upit.**
- **Brtvene ploče za br. 309665 DI40 dostupne na upit.**

Vanjski Ø D: 20,2 mm

Visina L: 2 mm

**Tehnički opis**

Stezni Ø	16 mm
Serija	Centro P
za tip	DI25
Vanjski Ø D	20,2 mm

Visina L

2 mm