


**Garnitura mekih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 160mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 314600 160 |
| GTIN | 4019208034393 |
| Razred artikla | 33R |

Opis**Materijal:**

16 MnCr5

Odgovara:

Tročeljusna stezna glava za tokarenje br. 310505; 310655; 310705.

Napomena:

- Načelno se mogu čeljusti u glavi izmjeniti dokle god vodilica u tijelu nije istrošena.
- Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti brusiti zbog aksijalnih i radijalnih odstupanja.

Tehnički opis

| | |
|----------------------|--|
| za tip glave | 160 mm |
| Visina H | 47,5 mm |
| Širina B | 18 mm |
| Duljina D (L) | 61 mm |
| odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti |
| Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |

