

**Garnitura mekih čeljusti, 4-dijelna, za tip glave: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	314700 200
GTIN	4019208034508
Razred artikla	33R

**Opis****Materijal:**

16 MnCr5

**Odgovara:**

Stezna glava za tokarenje sa 4 čeljusti br. 312505; 312705.

**Napomena:**

- Načelno se mogu čeljusti u glavi izmjeniti dokle god vodilica u tijelu nije istrošena.
- Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti brusiti zbog aksijalnih i radijalnih odstupanja.

**Tehnički opis**

Duljina D (L)	69 mm
Širina B	20 mm
Visina H	53,5 mm
za tip glave	200 mm
odgovaraju kodu boja	Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Čeljust glave u obliku plosnate spirale

