




## Garnitura tvrdih unutarnjih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 315



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	315000 315
GTIN	4019208038797
Razred artikla	33R

### Opis

#### Odgovara :

**Tročeljusne stezne glave br. 310100; 310500; 310600; 310650; 310670; 310700; 310750.**

#### Napomena:

- Načelno se mogu čeljusti u glavi izmjeniti dokle god vodilica u tijelu nije istrošena.
- Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti brusiti zbog aksijalnih i radijalnih odstupanja.

odgovaraju kodu boja: Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti

Duljina D (L): 130 mm

Širina B: 34 mm

Visina H: 79,5 mm

### Tehnički opis

Širina B	34 mm
Duljina D (L)	130 mm
za tip glave	315 mm
Visina H	79,5 mm
odgovaraju kodu boja	Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Čeljust glave u obliku plosnate spirale

