



## Garnitura tvrdih vanjskih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 350



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	315200 350
GTIN	4019208038377
Razred artikla	33R

### Opis

#### Odgovara :

Tročeljusne stezne glave br. 310100; 310500; 310600; 310650; 310670; 310700; 310750.

#### Napomena:

- Načelno se mogu čeljusti u glavi izmjeniti dokle god vodilica u tijelu nije istrošena.
- Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti brusiti zbog aksijalnih i radijalnih odstupanja.

odgovaraju kodu boja: Röhmske stezne glave i čeljusti sa zupčastim prstenom

Duljina D (L): 130 mm

Širina B: 34 mm

Visina H: 79,5 mm

prikladno i za tip glave: 400 mm

### Tehnički opis

Visina H	79,5 mm
Duljina D (L)	130 mm
za tip glave	350 mm
Širina B	34 mm
prikladno i za tip glave	400 mm

odgovaraju kodu boja

Röhm stezna glava i čeljusti  
sa zupčastim prstenom

Vrsta proizvoda

Čeljust glave u obliku plosnate spirale