




## Garnitura tvrdih unutarnjih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 80



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	315000 80
GTIN	4019208038728
Razred artikla	33R

### Opis

#### Odgovara:

Tročeljusna stezna glava za tokarenje br. 310505; 310655; 310705.

#### Napomena:

- Načelno se mogu čeljusti u glavi izmjeniti dokle god vodilica u tijelu nije istrošena.
- Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti brusiti zbog aksijalnih i radijalnih odstupanja.

Stezna površina glatka, nije rebrasta.

### Tehnički opis

Duljina D (L)	37 mm
za tip glave	80 mm
Širina B	12 mm
Visina H	26 mm
odgovaraju kodu boja	Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Čeljust glave u obliku plosnate spirale

