




## Garnitura mekih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 350mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	314600 350
GTIN	4019208034430
Razred artikla	33R

### Opis

#### Materijal:

16 MnCr5

#### Odgovara:

Tročeljusna stezna glava za tokarenje br. 310505; 310655; 310705.

#### Napomena:

- Načelno se mogu čeljusti u glavi izmjeniti dokle god vodilica u tijelu nije istrošena.
- Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti brusiti zbog aksijalnih i radijalnih odstupanja.

### Tehnički opis

Duljina D (L)	130 mm
Visina H	79,5 mm
za tip glave	350 mm
Širina B	34 mm
prikladno i za tip glave	400 mm
odgovaraju kodu boja	Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Čeljust glave u obliku plosnate spirale

