




Garnitura tvrdih vanjskih čeljusti, 4-dijelna, za tip glave: 250



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	315300 250
GTIN	4019208038612
Razred artikla	33R

Opis

Odgovara :

Četveročeljuste stezne glave br. 312000; 312500; 312700.

Napomena:

- Načelno se mogu čeljusti u glavi izmjeniti dokle god vodilica u tijelu nije istrošena.
- Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti brusiti zbog aksijalnih i radijalnih odstupanja.

odgovaraju kodu boja: Röhm stezna glava i čeljusti sa zupčastim prstenom

Duljina D (L): 90 mm

Širina B: 24 mm

Visina H: 67,5 mm

Tehnički opis

Duljina D (L)	90 mm
za tip glave	250 mm
Visina H	67,5 mm
Širina B	24 mm
odgovaraju kodu boja	Röhm stezna glava i čeljusti sa zupčastim prstenom
Vrsta proizvoda	Čeljust glave u obliku plosnate spirale

