



## Visokoučinkoviti koncentrat rashladnog maziva i ulje za pile CBF, sadržaj: 5l



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	084241 5
GTIN	2050001676238
Razred artikla	08J

### Opis

#### Izvedba:

Rashladna maziva **koja ne sadrže klor formaldehid i bornu kiselinu** za **visoke zahtjeve**. Visokotlačni dodaci sprječavaju otkidanje filma maziva, ostaje postojan i pri visokim opterećenjima u molekularnoj strukturi nareznom alatu. Visokoučinkoviti koncentrat rashladnog sredstva, za **unutarnji dovod rashladnog sredstva** (IKZ) i prikladno za visoki tlak.

#### Prednost:

Poboljšava **vijek trajanja alata, rezni učinak i površinsku kakvoću. Ne sadrži klor** – Ne nastaju nikakve štetne pare, **ekološki prihvatljivo**. Koncentrati su otporni na hrđu, štite lak, jako stabilni na utjecaj bakterija, i koža ih dobro podnosi.

#### Upotreba:

Univerzalno prikladni za **sve radove narezivanja** (upuštanje, glodanje, bušenje, rezanje navoja, razvrtavanje, pospremanje, **piljenje**, brušenje). Obavezno potrebni kod obrade teško rezljivih materijala. Normalan **odnos mješavine 1: 20**, za najčvršće materijale i nehrđajuće metale, odnos mješavine 1 : 10 do 1 : 15.

#### Napomena:

Jokisch ulja tj. ulja kliznog ležaja su isporučiva na upit.

**Tehnički opis**

Izvedba	Kanistar
Boja	svijetlo smeđe
Kinematička viskoznost	41 mm <sup>2</sup> /s
Temperatura skladištenja	5 - 40 °C
Sadržaj	5 l
Vrsta proizvoda	Rashladno mazivo
Vrijednost refraktometra	2