



Garnitura tvrdih unutarnjih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 125



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	315000 125
GTIN	4019208038742
Razred artikla	33R

Opis

Odgovara :

Tročeljusne stezne glave br. 310100; 310500; 310600; 310650; 310670; 310700; 310750.

Napomena:

- Načelno se mogu čeljusti u glavi izmjeniti dokle god vodilica u tijelu nije istrošena.
- Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti brusiti zbog aksijalnih i radijalnih odstupanja.

odgovaraju kodu boja: Röhmska stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti

Duljina D (L): 52 mm

Širina B: 18 mm

Visina H: 41,5 mm

Tehnički opis

Visina H	41,5 mm
Širina B	18 mm
za tip glave	125 mm
Duljina D (L)	52 mm
odgovaraju kodu boja	Röhmska stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Čeljust glave u obliku plosnate spirale

