



Garnitura tvrdih vanjskih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 160



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	315200 160
GTIN	4019208038865
Razred artikla	33R

Opis

Odgovara :

Tročeljusne stezne glave br. 310100; 310500; 310600; 310650; 310670; 310700; 310750.

Napomena:

- Načelno se mogu čeljusti u glavi izmjeniti dokle god vodilica u tijelu nije istrošena.
- Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti brusiti zbog aksijalnih i radijalnih odstupanja.

odgovaraju kodu boja: Röhm stezna glava i čeljusti sa zupčastim prstenom

Duljina D (L): 61 mm

Širina B: 18 mm

Visina H: 47,5 mm

Tehnički opis

za tip glave	160 mm
Duljina D (L)	61 mm
Visina H	47,5 mm
Širina B	18 mm
odgovaraju kodu boja	Röhm stezna glava i čeljusti sa zupčastim prstenom
Vrsta proizvoda	Čeljust glave u obliku plosnate spirale

