

Mahr**Radioničko pomično mjerilo lagane izvedbe, mjerno područje: 800mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412750 800
GTIN	2050001060303
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Radioničko pomično mjerilo, lagana izvedba; s mjernim šiljcima i prizmatičnom mjernom letvicom.

Očitavanje bez greške.

Mjerna letvica i vodilica od aluminija. 50 % smanjena masa. Otpornost na trošenje i ogrebotine zahvaljujući anodiziranoj površini 1100 HV (slično keramici).

Mjerni krakovi i šiljci od VA čelika, kaljeni i brušeni. Nonius sa skalom izrazitog kontrasta i sa i skalom za unutarnje mjerenje. Lakši, precizniji hod kliznika.

Tehnički opis

Kalibriranje	A1
Izvedba dijelova za očitavanje	mat kromirano
Težina	1,6 kg
Duljina kraka	150 mm
Blokada	Zaustavni vijak s gornje strane
Očitavanje	0,02 mm
Mjerno područje	0 - 800 mm
Izvedba mjerne površine	kaljeno
Ø umetka za unutarnje mjerenje	20 mm
Površina	tvrd eloksirano

Podjela	1/50 mm
Granica odstupanja	0,07 mm
Pakiranje	stabilna kutija
Standard	Standard proizvođača
Mjerna tehnika	analogno
Vrsta proizvoda	Radionička pomična mjerila

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm	021000 1000
DAkkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm	021010 1000