

**Nastavak za tokarenje čeljusti, vanjski / unutarnji Ø: 176/110mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	315900 176/110
GTIN	4019208059471
Razred artikla	38L

**Opis****Izvedba:**

U kućištu se nalazi **zupčasti kovani prsten** koji se okreće pomoću narovašenog prstena na obodu. Ovaj zupčasti prsten pokreće 3 **reverzibilne** namjestive čeljusti kontinuirano prema unutra ili van. Za tokarenje pričvrtni vijci ulaze u rupe na nasadnim čeljustima stezne glave i glavu se priteže. **Glava je kod tokarenja pod istim opterećenjem (prednapregnuta), pod kojim će biti i kasnije prilikom obrade obratka.**<br>

**Tekst oblačića:**

Podesive čeljusti  
Nazubljeni kotačić  
Kućište sa spiralnim prstenom  
Nasadne čeljusti  
Ovjesni vijak

**Upotreba:**

Za precizno **unutarnje tokarenje i vanjsko tokarenje mekih nasadnih čeljusti** na steznim glavama. **Prikladno je i za unutarnje i vanjsko brušenje kaljenih (tvrdih) nasadnih čeljusti za manja radijalna odstupanja.**

**Tehnički opis**

Područje ovjesa Ø položaj J	35 - 125 mm
prikladno za okretnu glavu do Ø	200 mm
Težina	3,5 kg
Vanjski Ø	176 mm
Unutarnji Ø	110 mm
Područje ovjesa Ø položaj A	170 - 260 mm
Vrsta proizvoda	Prsten za čeljusti