

**Garnitura mekih čeljusti, 4-dijelna, za tip glave: 160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	314700 160
GTIN	4019208034492
Razred artikla	33R

**Opis****Materijal:**

16 MnCr5

**Odgovara:**

Stezna glava za tokarenje sa 4 čeljusti br. 312505; 312705.

**Napomena:**

- Načelno se mogu čeljusti u glavi izmjeniti dokle god vodilica u tijelu nije istrošena.
- Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti brusiti zbog aksijalnih i radijalnih odstupanja.

**Tehnički opis**

Visina H	47,5 mm
Duljina D (L)	61 mm
za tip glave	160 mm
Širina B	18 mm
odgovaraju kodu boja	Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Čeljust glave u obliku plosnate spirale

