




## Garnitura tvrdih vanjskih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 250



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	315200 250
GTIN	4019208038889
Razred artikla	33R

### Opis

#### Odgovara :

Tročeljusne stezne glave br. 310100; 310500; 310600; 310650; 310670; 310700; 310750.

#### Napomena:

- Načelno se mogu čeljusti u glavi izmjeniti dokle god vodilica u tijelu nije istrošena.
- Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti brusiti zbog aksijalnih i radijalnih odstupanja.

odgovaraju kodu boja: Röhmm stezna glava i čeljusti sa zupčastim prstenom

Duljina D (L): 90 mm

Širina B: 24 mm

Visina H: 67,5 mm

### Tehnički opis

Širina B	24 mm
za tip glave	250 mm
Visina H	67,5 mm
Duljina D (L)	90 mm
odgovaraju kodu boja	Röhmm stezna glava i čeljusti sa zupčastim prstenom
Vrsta proizvoda	Čeljust glave u obliku plosnate spirale

