

**Nastavak za tokarenje čeljusti, vanjski / unutarnji Ø: 244/162mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	315900 244/162
GTIN	4019208059495
Razred artikla	38L

Opis**Izvedba:**

U kućištu se nalazi **zupčasti kovani prsten** koji se okreće pomoću narovašenog prstena na obodu. Ovaj zupčasti prsten pokreće 3 **reverzibilne** namjestive čeljusti kontinuirano prema unutra ili van. Za tokarenje pričvrtni vijci ulaze u rupe na nasadnim čeljustima stezne glave i glavu se priteže. **Glava je kod tokarenja pod istim opterećenjem (prednapregnuta), pod kojim će biti i kasnije prilikom obrade obratka.**

Tekst oblačića:

Podesive čeljusti
Nazubljeni kotačić
Kućište sa spiralnim prstenom
Nasadne čeljusti
Ovjesni vijak

Upotreba:

Za precizno **unutarnje tokarenje i vanjsko tokarenje mekih nasadnih čeljusti** na steznim glavama. **Prikladno je i za unutarnje i vanjsko brušenje kaljenih (tvrdih) nasadnih čeljusti za manja radijalna odstupanja.**

Tehnički opis

Područje ovjesa Ø položaj J	100 - 175 mm
Težina	6 kg
Područje ovjesa Ø položaj A	240 - 360 mm
Vanjski Ø	244 mm
prikladno za okretnu glavu do Ø	250 mm
Unutarnji Ø	162 mm
Vrsta proizvoda	Prsten za čeljusti