



Digitalno plastično pomično mjerilo digiMax®, Mjerno područje: 150 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	412830 150
GTIN	4010995294229
Razred artikla	46P

Opis

Izvedba:

Nemetalni materijal High-Tech s 50 % udjela vlakana.
Visina brojeva 7,5 mm, 5-znamenkasti digitalni zaslon

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

Pakiranje: stabilna kutija

Standard: Tvornička norma

Očitavanje: mm / inča

Dubinomjer: plosnat

Očitavanje: 0,01 mm

Očitavanje: 0,0005 col

Granica odstupanja: 0,05 mm

Duljina kraka: 40 mm

Težina: 0,048 kg

Tehnički opis

Visina znakova na LCD ekranu	7,5 mm
Duljina kraka	40 mm
Postojeći dubinomjer	da
Dubinomjer	plosnat
Očitavanje	mm / inča
Standard	Tvornička norma

Težina	0,048 kg
Očitavanje	0,01 mm
Očitavanje	0,0005 col
Granica odstupanja	0,05 mm
Mjerno područje	0 - 150 mm
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Opskrba energijom	na bateriju
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Standardni pomični mjerač

Usluge

Označavanje laserska izrada natpisa Tip	018940
---	--------

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija Tip baterije 357	081560 357
Plastična kutija Tip MS150	412470 MS150
Plastična kutija Tip MS150	412468 MS150