

**Mahr****Digitalno pomično mjerilo s izlazom podataka, mjerno područje: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412729 300
GTIN	4059192002183
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Lako čitljiv LCD-zaslon izrazitog kontrasta s visinom brojeva 8,5 mm. Moderan, energetski učinkovit sustav mjerenja, trajanje rada oko 3 godine. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke. Lepane vodilice, mjerne su plohe najfinije lepene. Bez dubinomjera.

**Dio isporuke:**

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel art. 498940.

**Tehnički opis**

Duljina kraka	64 mm
Kalibriranje	A1
Trajanje rada	oko 3 godine
Očitavanje	mm / inča
Visina znakova na LCD ekranu	8,5 mm
Standard	ISO 13385
Postojeći dubinomjer	ne
Očitavanje	0,01 mm

Očitavanje	0,0005 col
Mjerno područje	0 - 300 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,04 mm
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	USB-sučelje
Prihvat	Digimatic sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

## Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021000 300
DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021010 300

## Pribor

Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip D2	498940 D2
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip R2	498940 R2
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Plastična kutija tip MS300	412470 MS300

Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip USB2	498940 USB2
Odašiljač tip S4E	498966 S4E