

Mahr**Digitalno pomično mjerilo IP67s okruglim dubinomjerom, izlazom podataka i mjernim površinama od keramike, mjerno područje: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412743 150
GTIN	4059192002282
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

LCD zaslon izrazitog kontrasta, može se lako očitavati. Induktivni, voodootporni mjerni sustav. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke. Mjerne površine su precizno lepane.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498940.

Tehnički opis

Duljina kraka	40 mm
Vodilice	Povišene vodilice
Kalibriranje	A1
Postojeći dubinomjer	da
Dubinomjer	Ø 1,6
Automatsko isključivanje	da

Očitavanje	mm / inča
Standard	ISO 13385
Trajanje rada	oko 3 godine
Očitavanje	0,01 mm
Očitavanje	0,0005 col
Mjerno područje	0 - 150 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	Digimatic sučelje
Prihvat	USB-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

Usluge

DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200

Pribor

Priključni kablesimplex s podatkovnim gumbom tip USB2	498940 USB2
---	-------------

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Poklopac za bateriju	412235
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip D2	498940 D2
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip R2	498940 R2