

HOLEX**Digitalno pomično mjerilo IP67, mjerno područje: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412751 150
GTIN	4045197347411
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Veliki digitalni zaslon izrazitog kontrasta. Mjerne površine su precizno lepane. Pomično mjerilo je neosjetljivo na vodu i prašinu. Nakon 2 sata nekorištenja pomično se mjerilo automatski isključuje. Plastično kućište otporno na udarce.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Digitalni zaslon izrazitog kontrasta za lako očitavanje. Pomično mjerilo je neosjetljivo na vodu, rashladno sredstvo, ulje i prašinu. Mjerne površine precizno su lepane.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena baterija art. 081560 vel. CR2032.

Tehnički opis

Materijal kućišta	Plastika
Postojeći dubinomjer	da
Kalibriranje	A1
Očitavanje	mm / inča
Duljina kraka	40 mm
Dubinomjer	kutno 3,7×1,3
Automatsko isključivanje	da

Standard	ISO 13385
Očitavanje	0,01 mm
Očitavanje	0,0005 col
Mjerno područje	0 - 150 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200
DAkkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200

Pribor

Vijak za držač dubinomjera	412230
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Vijak za držač dubinomjera	412236