

HOLEX**Digitalno pomično mjerilo ABS s izlazom podataka, mjerno područje: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412805 150
GTIN	4045197574404
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Veliki digitalni zaslon izrazitog kontrasta. Mjerne površine su precizno lepane. Digitalno pomično mjerilo s **apsolutnom skalom**, nije potrebno pronalaženje nule. Elektronika se nakon oko 5 minuta samostalno isključuje, a uključuje jednostavnim pomicanjem.

- **Vrlo visoka preciznost postiže se mjerilom od stakla.**
- **Elektronika je odvojena od kućišta i ugrađena izravno na klizni dio. Mjerna se sila prenosi izravno na mjerni krak. Na taj način ovo pomično mjerilo nudi manju podložnost pogreškama i veću dugovječnost.**
- **Sa čvrstim metalnim kućištem.**

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. CR1632.

Dodatni pribor:

Priključak za tipkovnicu art. 498969 vel. USB.

Tehnički opis

Postojeći dubinomjer	da
Duljina kraka	40 mm
Standard	ISO 13385
Dubinomjer	kutno 3,7×1,3
Kalibriranje	A1
Automatsko isključivanje	da

Očitavanje	mm / inča
Očitavanje	0,01 mm
Očitavanje	0,0005 col
Mjerno područje	0 - 150 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR1632
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Prihvat	USB-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200
DAkkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200

Pribor

Sučelje tipkovniceUSB tip USB	498969 USB
Vijak za držač dubinomjera	412230
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR1632	081560 CR1632
Vijak za držač dubinomjera	412236